

LS 2208AP



条码扫描器

以适宜的价格实现工作效率最大化

Symbol Technologies 的LS 2208AP手持激光条码扫描器性能出众，价格适宜，使您可以比从前更易作出购买决定。如果您正在寻求一款体积小、重量轻、品质高的扫描器，LS 2208AP无疑是您的理想选择。

从收银线到密室，LS 2208AP以多种方式帮助您指定大部分特定于应用的解决方案，其中包括：

- ▶ **零售业：**商店库存跟踪中的销售点
- ▶ **医疗保健：**医药、库存控制
- ▶ **轻工业：**制造、轻装配

为零售、医疗保健和轻工业应用带来变革

使用LS 2208AP，您可以灵活方便地为特定于应用的解决方案添加条码扫描功能。它提供多个线路板接口（包括keyboard wedge），使您几乎将LS 2208AP连接至任何类型的主机。采用Symbol的通用电缆，您可以无需更改电缆即升级扫描器，从而为您大大节省费用。而且，LS 2208AP圆润的人体工程学可确保实现用户工作效率最大化。拥有如此众多的卓越功能，LS 2208AP无疑是您在零售、医疗保健和轻工业应用环境中的理想解决方案。

创造一个工作效率更高的环境

LS 2208AP手持扫描器不仅品质高、价格适宜，而且拥有众多的卓越功能。简单易用、性能卓越、价格适宜，Symbol将这些优点组合在一起为您提供一款高效的扫描工具LS 2208AP。一旦选择LS 2208AP，您还将获得额外的Symbol购买保证——Symbol是一家提供被广大用户认可的解决方案、并在全球拥有数百万家扫描器用户的公司。

有关详细信息，请按此手册背面的任何地址与我们联系，或访问我们的网站：www.symbol.com/ls2208ap



特性	优点
多个线路板接口	确保灵活连接、为主机提供“未来商业的证明”
性能卓越快捷，每秒扫描100次	工作效率大大提高，缩短收银线的处理时间，为客户提供更好的服务
缩减条码Symbology® (RSS)	与新兴的符号体系兼容、充分利用您的硬件投资
高级数据格式化(ADF)，使用户可以在将数据发送至主机之前进行修改	避免产生高昂的主机软件修改成本
通用电缆	与其它Symbol扫描器共用电缆，是替换和（或）省级更为快捷
LED显示屏清晰明亮，蜂鸣器音量可调节	多种确认模式，确保获得用户的积极反馈
闪存	促进在该领域进行产品更新/定制
免提Intellistand™(可选)	可以进行图像扫描，并可以轻松实现手持模式与免提模式切换
人体工程学设计	外形圆润对称，可以缓解用户疲劳，尽可能提供最舒适的使用方式和最佳的工作效率

LS 2208AP 规格特点

物理参数

尺寸:	6 英寸高 x 2.5 英寸宽 x 3.34 英寸厚 15.2 厘米高 x 6.3 厘米宽 x 8.4 厘米厚
重量:	5.15 盎司/ 146 克
电压:	5 伏特 +/- 10%
工作电流 (usb挂起电流):	<500 毫安
电源:	主机电源或外部电源 (电源或电池箱)
颜色:	白色收银机

性能参数

扫描器类型:	双向
光源:	650 纳米可见激光二极管
扫描速率:	每秒扫描 100 次, 典型
额定工作距离:	100% U.P.C./EAN 标记下距离触点 8 英寸 / 20 厘米
印刷对比:	最小反射差 20%
滚动 (倾斜): 1	+ / - 30 度
前后摆动: 2	+ / - 65 度
左右摆动: 3	+ / - 60 度
解码能力:	UPC, EAN with Supplementals, UCC, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Bookland EAN, IATA, R55 variants, Chinese 2 of 5
支持的接口:	Uudecoded, RS232, Keyboard Wedge, Wand Emulation, USB 和 Synapse

环境参数

工作湿度:	华氏 32° 至 122° / 摄氏 0° 至 50°
储存湿度:	华氏 -40° 至 158° / 摄氏 -40° 至 70°
湿度:	相对湿度 5% 至 95% (无冷凝)
跌落规格:	反复从 5 英尺 / 1.5 米高跌落至水泥地面之后装置仍然工作正常
抗光性:	可直接在正常的办公及工厂光照环境, 以及阳光照射环境下使用
静电释放:	符合 15 千伏空气放电和 8 千伏触点放电的要求

1. 滚动 (倾斜): 通过顺时针或逆时针旋转手腕来控制
2. 前后摆动: 通过放低或抬起手腕来控制
3. 左右摆动 (偏离): 通过从左向右或从右向左旋转手腕来控制

产品规格可能随时变化, 恕不另行通知。
所有产品和公司名称为其各自所有者的商标、服务标识或注册商标。

附件


免提Intellistand™:	20-61019-01
------------------	-------------

符合规章

电气安全:	通过UL1950, CSA C22 No.950, EN60950/IEC950 认证
EMI电磁干扰/RFI射频干扰:	FCC第15部分B级, ICES-003 B级, 欧洲联盟EMCC规定, 澳洲SMA, 台湾EMC, 日本VCCI/MITI/Dentori
激光安全:	CDRH II级, IEC 2级

质量保证书

如果未经修改, 并且在正常适宜的条件下使用, 自发运日期起一年 (12个月) 内为LS2208AP提供工艺和材料无缺陷的质量保证。要了解详细信息, 请查阅完整的质量保证书。



若要了解您所在国家/地区的系统、产品、服务或其他特定信息, 请与当地的 Symbol Technologies 办公机构或业务合作伙伴取得联系。



北京办事处 (中国总部)
地址: 北京市朝阳区光华路7号
汉威大厦11层11B2室
邮编: 100004
电话: 86-10-6561-0006
传真: 86-10-6561-8799

深圳办事处
地址: 深圳市深南中路4003号
世界金融中心A座12楼C单元
邮编: 518008
电话: 86-755-25980806
传真: 86-755-25980806-8846

上海办事处
地址: 上海市南京西路580号
南证大厦37层3723室
邮编: 200041
电话: 86-21-52340778
传真: 86-21-52340292

香港办事处
地址: 香港铜锣湾告士打道262号
鹏利中心703室
电话: 852-2838-8360
传真: 852-2838-0316

